





Suspension des Modèles 10, 15, 25



DIMENSIONS

Modèle :	10	15-25
Poids (kg) :	3,2	4,1
Hauteur Carter (mm) :	305	410
Hauteur Totale (mm) :	410	560
Diamètre (mm) :	330	330

Suspension des Modèles 45, 60



DIMENSIONS

Modèle :	45	60
Poids (kg) :	6,4	10
Hauteur Carter (mm) :	457	610
Hauteur Totale (mm) :	610	813
Diamètre (mm) :	380	464

CONSIGNES d'INSTALLATION

- Suspendre verticalement aussi haut que possible, laisser un espace de 30-45cm sous le plafond pour permettre une bonne aspiration de l'air,
- La colonne d'air de sortie ne doit pas rencontrer d'obstacle jusqu'au sol,
- L'appareil ne doit pas être installé directement en face de conduits de chaleur, ou à proximité de grosses sources de chaleur,
- Utiliser du matériel de montage professionnel pouvant supporter un minimum de 5 fois la charge,
- Le matériel pour suspendre l'appareil peut être par exemple : crochets, chaînes, câbles, mousquetons, anneaux, ...

